

婴儿培养箱质量检测原始记录表

检测人:		检测日期:		检测类别:	<input type="checkbox"/> 新购验收 <input type="checkbox"/> 周期性检测 <input type="checkbox"/> 维修后检测					
使用科室:		放置地点:		设备编号:		负责人:		联系电		
制造厂家:		型号规格:		环境条件:	温度:        ℃ ;    相对湿度:        %					
外观检查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		培养箱基本标识应有生产厂家、型号、出厂日期及编号、电源额定电压等。							
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		外观完好, 无影响正常操作的机械故障和部件破损。							
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		设备按钮、旋钮及屏幕显示等功能正常。							
性能检测										
温度控制	空气温度控制的培养箱									
	32℃温度偏差 (±0.8℃)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		36℃温度偏差 (±0.8℃)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	32℃温度均匀度 (±0.8℃) 床垫水平			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		36℃温度均匀度 (±0.8℃) 床垫水平			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	32℃温度均匀度 (±1℃) 床垫倾斜			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		36℃温度均匀度 (±1℃) 床垫倾斜			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	32℃温度波动度 (±0.5℃)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		36℃温度波动度 (±0.5℃)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	32℃→36℃温度超调量 (≤2°)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		36℃温控偏差 (±1.5℃)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	婴儿温度控制的培养箱									
	显示范围 (至少 33℃~38℃)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		36℃肤温传感器精度 (±0.3℃)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
	36℃温控偏差 (±0.7℃)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格						
	噪声控制	婴儿舱内噪声 (≤60dB)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		报警时舱外噪声 (≤65dB)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
报警时舱内噪声 (≤80dB)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格							
湿度控制	相对湿度偏差 (±10%)								<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
电气安全检测										
接地电阻	测量值	限值	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	绝缘阻抗 (Main-AP)	测量值	限值	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
		≤300 mΩ				≥10 MΩ				
对地漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	外壳漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
		≤5 mA				≤100 μA				
	测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 零线断开)			测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 地线断开)				
		≤10 mA				≤500 μA				
安全报警功能检查										
电源中断报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			风机报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			
箱温报警 (空气温度控制)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			箱温报警 (婴儿温度控制)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			
测试结果		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		备注						